

EXP. NSP 24/472

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU A L'ACTUALITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS KARDEX PER PART DE L'EMPRESA GRÍFOLS MOVACO, S.A, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EXPEDIENT.- NSP 24/472

DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT:

L'objecte del present plec és descriure les característiques tècniques de l'actualització de hardware i software dels equips Kardex per part de l'empresa GRÍFOLS MOVACO, S.A.

El fabricant haurà de realitzar la instal·lació de kits d'actualització que permeti la renovació d'aquelles peces que han tingut més estrès elèctric i que ens permetin la garantia d'un correcte suport.:

Equips objectes de llicitació:	Tipus d'armari	Número de sèrie	Nom	Data Instal·lació
FARMADOSIS 120 20 12 STD	Vertical	08007757- 001	KV1	22/03/2010
FARMADOSIS 120 20 12 STD	Vertical	08007757- 002	KV2	22/03/2010
FARMADOSIS 120 20 12 GL	Vertical	08007827- 001	KVRef	22/03/2010
CARRUSEL HORIZONTAL DOBLE ALTURA	Horitzontal	08007657- 001	KH1	22/03/2010
CARRUSEL HORIZONTAL DOBLE	Horitzontal	08007657- 002	KH2	22/03/2010

ALTURA				
--------	--	--	--	--

Tipus d'armari	Actualitzacions a realitzar
Verticals	- Act. Nº1 Interruptors + Polsadors + Contactors (k1, K2,K3,K6) + Setes de seguretat. - Act. Nº2 Placa CPU GS160 + Placa GS200 + circuit imprès 205. - Act. Nº3 Variador freqüència /GS41 + Teclat de comandament.
Horitzontals	- Act. Nº1 Interruptors + Relé de seguretat + Contactors (K1, K2,K3,K6)+ Setes de seguretat + Detectors de porta + Corretja portes accés + Engreixadors cadena principal - Act. Nº2 Variador de freqüència + circuit imprès MIF + circuit imprès 205 - Act. Nº3 Teclats de comandament (Max 2 Unitats) + Placa_GS200

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL KIT D'ACTUALITZACIÓ DELS EQUIPS

El subministrament i instal·lació del kit d'actualització dels equips Kardex té com a objectiu permetre la renovació d'aquelles peces que han tingut més estrès elèctric i, per tant, donar garantia d'un correcte suport.

Per desenvolupar aquest subministrament cal seguir els protocols i indicacions dels fabricants, per la necessitat màxima d'especialització que es requereix per dur a terme el subministrament i instal·lació del kit d'actualització a l'equipament. En l'Annex d'aquest PPT s'especifiquen els components que caldrà actualitzar i també el desmuntatge que correspon d'aquells components que requerien ser substituïts.

El subministrament i instal·lació del kit d'actualització de l'equipament posat a disposició implica que l'adjudicatari assumeix el subministrament de totes les peces i recanvis necessàries i totes les tasques d'instal·lació corresponents.



El licitador haurà de presentar l'oferta tècnica per a l'execució del subministrament objecte del contracte.

TEMPS DE GARANTIA

El temps de garantia dels materials s'estableix en un període d' un (1) any com a mínim, i es negociarà dins dels criteris de negociació que aquest termini sigui superior.

CANALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ:

Els tècnics de la empresa adjudicatària entregaran, un cop finalitzada la intervenció, als serveis tècnics de la FGS un informe o full de treball en el que constarà el següent:

El full de treball servirà com albarà justificatiu de la realització de la intervenció.

Barcelona, 06 de maig de 2024.

Rubèn Moragues i Pastor

Responsable del contracte

NOTA: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 2: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

ANNEX: COMPONENTS PRINCIPALS KIT D'ACTUALITZACIÓ SYS UPGRADE 1,2,3.

Up Grade 1	Up Grade 2	Up Grade 3
Contactador (k1)	Contactador (k1)	Contactador (k1)
Contactador (k2)	Contactador (k2)	Contactador (k2)
Contactador (k3)	Contactador (k3)	Contactador (k3)
Contactador (k4)	Contactador (k4)	Contactador (k4)
Contactador (k5)	Contactador (k5)	Contactador (k5)
Contactador (k6)	Contactador (k6)	Contactador (k6)
Rele (Rk1)	Rele (Rk1)	Rele (Rk1)
Rele (Rk2)	Rele (Rk2)	Rele (Rk2)
Rele (Rk3)	Rele (Rk3)	Rele (Rk3)
Contact block1 2no/2nc (k1)	Contact block1 2no/2nc (k1)	Contact block1 2no/2nc (k1)
Contact block2 2no/2nc (k1)	Contact block2 2no/2nc (k1)	Contact block2 2no/2nc (k1)
Varistor (k1)	Varistor (k1)	Varistor (k1)
Varistor (k2)	Varistor (k2)	Varistor (k2)
Varistor (k4)	Varistor (k4)	Varistor (k4)
Varistor (k5)	Varistor (k5)	Varistor (k5)
Varistor (k6)	Varistor (k6)	Varistor (k6)
Emergency-stop (x1)	Emergency-stop (x1)	Emergency-stop (x1)
Cpl. l 0no1nc (x1)	Cpl. l 0no1nc (x1)	Cpl. l 0no1nc (x1)
Power supply (x1)	Push button switch lat 12v illum green (x1)	Push button switch lat 12v illum green (x1)
Push button switch lat 12v illum green (x1)	Seta validación (x3)	Seta validación (x3)
Seta validación (x3)	Power switch 2pole illum white 230v, en1	Power switch 2pole illum white 230v, en1
Power switch 2pole illum white 230v, en1	Main switch 20a 1,1kw kg10a t102/01 anl	Main switch 20a 1,1kw kg10a t102/01 anl
Main switch 20a 1,1kw kg10a t102/01 anl	Lamp white 230v (x1)	Lamp white 230v (x1)
Lamp white 230v (x1)	Lamp yellow 12v (x1)	Lamp yellow 12v (x1)
Lamp yellow 12v (x1)	Rope assy. l1588 (x1)	Rope assy. l1588 (x1)
Rope assy. l1588 (x1)	Fluorescentes led (x2)	Fluorescentes led (x2)
Fluorescentes led (x2)	Sistema conexionado de barreras (x1)	Sistema conexionado de barreras (x1)
Control box (x1)	Safety light barrier (x2)	Safety light barrier (x2)
Sistema conexionado de barreras (x1)	Regleta de conexiones	Regleta de conexiones
Safety light barrier (x2)	Borneado de conexiones	Borneado de conexiones
Regleta de conexiones	Up Grade 2	Up Grade 2
Borneado de conexiones	Module gs160 - mif (t88) 2006	Module gs160 - mif (t88) 2006
	Module gs205b t88-control option	Module gs205b t88-control option
	Contact block1 2no/2nc (k1)	Contact block1 2no/2nc (k1)

	Contact block2 2no/2nc (k1)	Contact block2 2no/2nc (k1)
		Up Grade 3
		Module gs168 - t3lcd4x20 (t88)
		Frequency inverter sk500e 1,5kw
Mo Mano de Obra : 2 tècnics		
Desplazamiento según zona		

ANNEX 2: DESMUNTATGE I AFERRALLAMENT - COMPONENTS PRINCIPALS

Up Grade 1	Up Grade 2	Up Grade 3
Contactador (k1)	Contactador (k1)	Contactador (k1)
Contactador (k2)	Contactador (k2)	Contactador (k2)
Contactador (k3)	Contactador (k3)	Contactador (k3)
Contactador (k4)	Contactador (k4)	Contactador (k4)
Contactador (k5)	Contactador (k5)	Contactador (k5)
Contactador (k6)	Contactador (k6)	Contactador (k6)
Rele (Rk1)	Rele (Rk1)	Rele (Rk1)
Rele (Rk2)	Rele (Rk2)	Rele (Rk2)
Rele (Rk3)	Rele (Rk3)	Rele (Rk3)
Contact block1 2no/2nc (k1)	Contact block1 2no/2nc (k1)	Contact block1 2no/2nc (k1)
Contact block2 2no/2nc (k1)	Contact block2 2no/2nc (k1)	Contact block2 2no/2nc (k1)
Varistor (k1)	Varistor (k1)	Varistor (k1)
Varistor (k2)	Varistor (k2)	Varistor (k2)
Varistor (k4)	Varistor (k4)	Varistor (k4)
Varistor (k5)	Varistor (k5)	Varistor (k5)
Varistor (k6)	Varistor (k6)	Varistor (k6)
Emergency-stop (x1)	Emergency-stop (x1)	Emergency-stop (x1)
Dry reed sensor (2xs10l, 2xs10r, 2xs23)	Dry reed sensor (2xs10l, 2xs10r, 2xs23)	Cpl. l 0no1nc (x1)
Power supply (G1)	Power supply (G1)	Push button switch lat 12v illum green (x1)
Power supply (G2)	Power supply (G2)	Seta validación (x3)
Main switch 25a 7,5kw	Main switch 25a 7,5kw	Power switch 2pole illum white 230v, en1
Cpl. l 0no1nc (x1)	Cpl. l 0no1nc (x1)	Main switch 20a 1,1kw kg10a t102/01 anl
Power supply (x1)	Power supply (x1)	Lamp white 230v (x1)
Push button switch lat 12v illum green (x1)	Push button switch lat 12v illum green (x1)	Lamp yellow 12v (x1)
Seta validación (x3)	Seta validación (x3)	Rope assy. l1588 (x1)
Power switch 2pole illum white 230v, en1	Power switch 2pole illum white 230v, en1	Fluorescentes led (x2)
Main switch 20a 1,1kw kg10a t102/01 anl	Main switch 20a 1,1kw kg10a t102/01 anl	Control box (x1)
Lamp white 230v (x1)	Lamp white 230v (x1)	Sistema conexionado de barreras



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau
Tel. 93 291.90.00
contractacions@santpau.cat

		(x1)
Lamp yellow 12v (x1)	Lamp yellow 12v (x1)	Safety light barrier (x2)
Rope assy. l1588 (x1)	Rope assy. l1588 (x1)	Regleta de conxiones
Fluorescentes led (x2)	Fluorescentes led (x2)	Borneado de conexiones
Control box (x1)	Control box (x1)	Up Grade 2
Sistema conexionado de barreras (x1)	Sistema conexionado de barreras (x1)	Frequ. inverter sk520e 2.2kw with kardex
Safety light barrier (x2)	Safety light barrier (x2)	Module GS 202 mif 2
Regleta de conxiones	Regleta de conxiones	Cpl C2000
Borneado de conexiones	Borneado de conexiones	Up Grade 3
	Up Grade 2	Module GS200
	Frequ. inverter sk520e 2.2kw with kardex	Cpu kft C2000
	Module GS 202 mif 2	
	Cpl C2000	
Mo Mano de Obra : 2 técnicos		
Desplazamiento según zona		